



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita	15
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	32 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	120 mm
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre

229714