



Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	15 mm
Tamaño de plaquita	15
Ø de corte D_c	63 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229714
--------------------	--------