



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Tamaño de plaquita	10
Longitud total $L_{\text{tot}}$	110 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Longitud de voladizo $L_1$	30 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte $D_c$	20 mm
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre

229713