

**Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 225210 80/6 |
| GTIN | 4960664648702 |
| Clase de artículo | 250 |

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Ø de corte D_c | 80 mm |
| Tornillo para plaquita | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Longitud total L_{tot} | 50 mm |
| Profundidad de corte máxima a_p máx. | 15 mm |
| Ø de perforación de asiento | 27 mm |
| Plaquita de corte adecuada | LOMU.. |
| Tamaño de plaquita | 15 |
| Número de filos Z | 6 |
| Ejecuciones de mangos | con taladro |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Plunging |

| | |
|------------------------|---------------|
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--------------------|--------|
| Tornillo de amarre | 229714 |
|--------------------|--------|