

**Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.

La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

**Descripción técnica**

Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	WNMU 0806..
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Calzo	229751
Tornillo para plaquita	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø de corte $D_c$	63 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	8 mm

Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229700
Calzo	229751