



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 28/3Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita	10
Longitud de voladizo $L_1$	29 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	10 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Ø de corte $D_c$	28 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------