


**Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 160/8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	225615 160/8
GTIN	4960664647644
Clase de artículo	250

**Descripción**
**Ejecución:**

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.

La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables. Sin refrigeración interior.

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	229700 (T15; 4,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	8 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Plaquita de corte adecuada	WNMU 0806..
Longitud total $L_{\text{tot}}$	63 mm
Ø de corte $D_c$	160 mm
Calzo	229751

Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Calzo	229751
Tornillo de amarre	229700