



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Longitud total $L_{\text{tot}}$	120 mm
Ø de corte $D_c$	50 mm
Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Tamaño de plaquita	15
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre

229714