



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tamaño de plaquita	15
Ø de mango D _s h6	32 mm
Longitud de voladizo L ₁	32 mm
Longitud total L _{tot}	130 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	15 mm
Ø de corte D _c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229714
--------------------	--------