

**Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Clase de artículo	250

**Descripción**

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	35 mm
Ø de corte $D_c$	32 mm
Tamaño de plaquita	10
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------