


**LOMU...08ER-GM, PR1525, Tamaño de plaquita: 10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	225225 10
GTIN	4960664648887
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquetas de corte con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e=0,3 \times D$ .

Avance  $f_z$  por diente: 0,06 - 0,25 mm

Código ISO plaqueta de corte: LOMU...08ER-GM

Tipo: 10

Radio angular: 0,8 mm

**Descripción técnica**

Tipo	10
Código ISO plaqueta de corte	LOMU...08ER-GM
Radio angular	0,8 mm
Clase	PR1525

Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,06 - 0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		