

**Avellanador KOMET®, Mango Weldon, Tipo: M14****Datos de pedido**

Número de pedido	216660 M14
GTIN	4047109013148
Clase de artículo	24D

Descripción**Aplicación:**

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø avellanado D_1 H13	24 mm
Profundidad máxima de avellanado l	19 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Plaquita n.º 216780 – 216910; n.º 216950	24-010 / 110
Ø mínimo $d_{min.}$	15 mm
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN	M14
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	WOEX
Número de plaquitas de corte	2
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas
Accionamiento 8IP2

239652 8IP2