

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Tamaño de plaquita: 15****Datos de pedido**

Número de pedido	225237 15
GTIN	4960664686094
Clase de artículo	25A

Descripción**Ejecución:**

Plaquetas de corte con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e=0,3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Código ISO plaqueta de corte	LOMU...08ER-SM
Radio angular	0,8 mm
Clase	PR1535
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,06 - 0,15 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		