

**Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 200/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.

La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables. Sin refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	200 mm
Ø de perforación de asiento	60 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WNMU 0806..
Calzo	229751
Longitud total L_{tot}	63 mm
Tornillo para plaquita	229700 (T15; 4,2 Nm)

Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229700
Calzo	229751