



Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tamaño de plaquita	10
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------