



Avellanador KOMET®, Mango Weldon, Tipo: M18



Datos de pedido

Número de pedido	216660 M18
GTIN	4047109013162
Clase de artículo	24D

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Ø mínimo $d_{min.}$	19 mm
Profundidad máxima de avellanado l	23 mm
Plaquita n.º 216780 – 216910; n.º 216950	34-010 / 110
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN	M18
Ø avellanado D_1 H13	30 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	WOEX
Número de plaquitas de corte	2
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas
Accionamiento 10IP1

239652 10IP1