


LOMU...08ER-GM, PR1510, Tamaño de plaquita: 15

Datos de pedido

Número de pedido	225240 15
GTIN	4960664648818
Clase de artículo	25A

Descripción
Ejecución:

Plaquetas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e=0,3 \times D$.

Avance f_z por diente: 0,06 - 0,25 mm

Código ISO plaqueta de corte: LOMU...08ER-GM

Tipo: 15

Radio angular: 0,8 mm

Descripción técnica

Tipo	15
Código ISO plaqueta de corte	LOMU...08ER-GM
Radio angular	0,8 mm
Clase	PR1510

Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,06 - 0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		