

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK62, Denominación tipo W29: 10-010****Datos de pedido**

Número de pedido	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Radio angular: 0,4 mm

Descripción técnica

Denominación	10-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK62
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		