



Fresa angular de 90° MFWN, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.

La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima a_p máx.	8 mm
Longitud total L_{tot}	110 mm
Plaquita de corte adecuada	WNMU 0806..
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Tornillo para plaquita	229700 (T15; 4,2 Nm)
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados

Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229700
--------------------	--------