

Garant**Avellanador ajustable, Mango Weldon, Ø de mango D_s h6: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216620 25
GTIN	4045197133526
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:****Marcha suave** gracias a la **construcción estable**.**Aplicación:**

Desbarbado de cantos y de agujeros redondos y largos y avellanado. Son necesarias unas condiciones de funcionamiento fijas (no utilizable en taladradoras).

Regulable sin escalonamiento para ángulos de 10° – 80°.**Nota:**Tolerancia de la escala $\pm 2,5^\circ$. **Para el ajuste exacto de la graduación, utilizar un aparato de ajuste previo.** Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**Descripción técnica**

Tornillo de apriete para estuche	219946
Ø de mango D _s h6	25 mm
Caja	219958
Plaquita n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770	32-050
Plaquita de corte adecuada	TO.. 1604
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Número de filos Z	1

Longitud total L _{tot}	95 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado	10-80 grados
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219844
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Tornillo de amarre	219946
Caja de repuesto para fresa avellanadora	219958
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP