



## Extractor de tornillos con estrías anchas, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	082862 6
GTIN	4018754042074
Clase de artículo	04D

### Descripción

#### Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

#### Aplicación:

Adecuado para aluminio, latón, INOX.

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha ( $\varnothing$  del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

#### Idóneo para:

Aluminio, latón, INOX.

#### Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

### Descripción técnica

Adecuado para tubuladuras (boquillas)	3/8 pul
Adecuado para tornillos/pernos	M18 – M22
$\varnothing$ del taladro previo	12 mm
Tipo	6
adecuado para	Aluminio
adecuado para	Latón
adecuado para	INOX
Tipo de producto	Extractor de tornillos

