

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 213890 100/6 |
| GTIN | 4045197666550 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción**Ejecución:**

Fresa de planear 45° con división desigual para una marcha suave. Base de precisión para plaquitas reversibles por medio de calzos de metal duro especiales.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tornillo de apriete para plaquita | 219862 (25IP; 6 Nm) |
| Tornillo de amarre para calzo | 219861 (TX8) |
| Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$ | 113 mm |
| Ø de perforación de asiento | 32 mm |
| Longitud total L_{tot} | 50 mm |
| Plaquita de corte adecuada | SE.. 1203.. |
| Calzo | 219860 |
| Ø de corte D_c | 100 mm |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Número de filos Z | 6 |
| Ejecuciones de mangos | con taladro |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados |
| División de los cortes | desigual |
| Refrigeración interior | sí |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa de planear |

Accesorios

| | |
|------------------------------|--------|
| Placa de apoyo de metal duro | 219860 |
| Tornillo de amarre | 219861 |
| Tornillo de amarre | 219862 |