



Extractor de tornillos con estrías estrechas, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	082860 5
GTIN	4012929450503
Clase de artículo	04D

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (\emptyset del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Acero.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Descripción técnica

Adecuado para tubuladuras (boquillas)	1/4 pul
Adecuado para tornillos/pernos	M16 – M18
Tipo	5
\emptyset del taladro previo	8,5 mm
adecuado para	Acero
Tipo de producto	Extractor de tornillos