

Garant
Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 18mm


Datos de pedido

Número de pedido	217180 18
GTIN	4045197196903
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1). Sin refrigeración interior.

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø avellanado D	18 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L ₁	62 mm
Ø mínimo d _{min.}	10,5 mm
Ø collar D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de mango D ₅ h6	20 mm
L ₂	47 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Medida de programación e	4,05 mm
Plaquita de corte adecuada	260142

Longitud total L	112 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2