

**Garant**
**Fresas circulares, Acero, Tipo: 12**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 217250 12     |
| GTIN              | 4045197542663 |
| Clase de artículo | 21Q           |

**Descripción**
**Nota:**

La profundidad de tronzado real  $S_{m\acute{a}x}$  se calcula de la siguiente manera:  $(D-d_1) / 2$ .

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P12

Ø de perforación más pequeño D: 9,6 - 11,7 mm

Ø interior  $d_1$ : 7 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x}$ : 2,35 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 22 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 69,5 mm

**Descripción técnica**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ejecuciones de mangos                         | Weldon               |
| Ø de perforación más pequeño D                | 9,6 - 11,7 mm        |
| Longitud total $L_{tot}$                      | 69,5 mm              |
| Ø interior $d_1$                              | 7 mm                 |
| Longitud de voladizo $L_1$                    | 22 mm                |
| Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$ | 2,35 mm              |
| Juego de tornillos de amarre                  | 219832 (8IP; 1,0 Nm) |
| Ø de mango $D_s$ h6                           | 12 mm                |
| para tipo de placas                           | P12                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Refrigeración interior     | sí                |
| Profundidad de rosca       | 20 mm             |
| Material fresa             | Acero             |
| Intercambio de herramienta | PowerCard         |
| Tipo de producto           | Fresas circulares |

---

## Accesorios

|   |        |
|---|--------|
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219818 |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219832 |