

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 26mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 26
GTIN	4045197196934
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:**Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamo métrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

L ₃	60 mm
Ø de mango D ₅ h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Longitud de voladizo L ₁	82 mm
Medida de programación e	5,05 mm
Ø collar D ₁	25 mm
Número de filos Z	1
Ø mínimo d _{min.}	17 mm
L ₂	67 mm
Ø avellanado D	26 mm
Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260142

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	132 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2