

Garant
Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 27/M10

Datos de pedido

Número de pedido	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

Ø de perforación más pequeño D: 22 - 37 mm

Tamaño de rosca M: M10 mm

para tipo de placas: P26

Ø interior d_1 : 18 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 9,5 mm

Longitud de voladizo L_1 : 18 mm

Descripción técnica

Ø de perforación más pequeño D	22 - 37 mm
Tamaño de rosca M	M10 mm
Ø interior d_1	18 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	9,5 mm
Longitud total L_{tot}	22,6 mm
Juego de tornillos de amarre	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Longitud de voladizo L ₁	18 mm
Ejecuciones de mangos para tipo de placas	con rosca P26
Ø de broca	16 mm
Profundidad de rosca	18 mm
Refrigeración interior	sí
Material fresa	Con rosca acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219819
---	--------