

Garant
Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 18L

Datos de pedido

Número de pedido	217252 18L
GTIN	4045197216533
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P16

Ø de perforación más pequeño D: 14 - 22 mm

Ø interior d_1 : 12 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 5 mm

Longitud de voladizo L_1 : 37,4 mm

Longitud total L_{tot} : 86,5 mm

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$.	5 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Ø interior d_1	12 mm
Ø de perforación más pequeño D	14 - 22 mm
Longitud total L_{tot}	86,5 mm
Longitud de voladizo L_1	37,4 mm
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Juego de tornillos de amarre	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Mango	DIN 6535 HA
para tipo de placas	P16
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	35,4 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219818
---	--------