

Garant
Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 27L

Datos de pedido

Número de pedido	217252 27L
GTIN	4045197216557
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P26

Ø de perforación más pequeño D: 22 - 37 mm

Ø interior d_1 : 15,5 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 10,75 mm

Longitud de voladizo L_1 : 25 mm

Longitud total L_{tot} : 109,6 mm

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	109,6 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Juego de tornillos de amarre	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Ø interior d_1	15,5 mm
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Ø de perforación más pequeño D	22 - 37 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	10,75 mm
Longitud de voladizo L_1	25 mm

Mango	DIN 6535 HA
para tipo de placas	P26
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	21,5 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219819
---	--------