

Garant
Fresas circulares, Acero, Tipo: 27

Datos de pedido

Número de pedido	217250 27
GTIN	4045197216519
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P26

Ø de perforación más pequeño D: 22 - 37 mm

Ø interior d_1 : 13,6 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 11,5 mm

Longitud de voladizo L_1 : 35 mm

Longitud total L_{tot} : 84,2 mm

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	11,5 mm
Longitud total L_{tot}	84,2 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Ø de perforación más pequeño D	22 - 37 mm
Ø interior d_1	13,6 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Juego de tornillos de amarre	219819 (20IP; 5,7 Nm)
para tipo de placas	P26

Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	30,4 mm
Material fresa	Acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219819
---	--------