

**Garant**
**Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 12/M5**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Nota:**

La profundidad de tronzado real  $S_{\text{máx}}$  se calcula de la siguiente manera:  $(D-d_1) / 2$ .

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

Ø de perforación más pequeño D: 9,6 - 11,7 mm

Tamaño de rosca M: M5 mm

para tipo de placas: P12

Ø interior  $d_1$ : 9,5 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{\text{máx}}$ : 1,1 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 10 mm

**Descripción técnica**

Ø interior $d_1$	9,5 mm
Juego de tornillos de amarre	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	13,5 mm
Ø de perforación más pequeño D	9,6 - 11,7 mm
Tamaño de rosca M	M5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Longitud de voladizo $L_1$	10 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$ para tipo de placas	1,1 mm P12
Ø de broca	16 mm
Profundidad de rosca	10 mm
Refrigeración interior	sí
Material fresa	Con rosca acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219832
---	--------