

Garant
Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 18/M6

Datos de pedido

Número de pedido	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

Ø de perforación más pequeño D: 14 - 22 mm

Tamaño de rosca M: M6 mm

para tipo de placas: P16

Ø interior d_1 : 11 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 5,5 mm

Longitud de voladizo L_1 : 15 mm

Descripción técnica

Juego de tornillos de amarre	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø de perforación más pequeño D	14 - 22 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	5,5 mm
Tamaño de rosca M	M6 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ø interior d_1	11 mm

Longitud de voladizo L_1	15 mm
Longitud total L_{tot}	18,5 mm
para tipo de placas	P16
Ø de broca	16 mm
Profundidad de rosca	15 mm
Refrigeración interior	sí
Material fresa	Con rosca acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219818
---	--------