

**Garant**
**Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 18**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217252 18
GTIN	4045197216526
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Nota:**

La profundidad de tronzado real  $S_{m\acute{a}x}$  se calcula de la siguiente manera:  $(D-d_1) / 2$ .

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P16

Ø de perforación más pequeño D: 14 - 22 mm

Ø interior  $d_1$ : 9 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x}$ : 6,5 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 25 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 71,5 mm

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$ .	6,5 mm
Longitud total $L_{tot}$	71,5 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Ø interior $d_1$	9 mm
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm
Ø de mango $D_s$ h6	12 mm
Juego de tornillos de amarre	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø de perforación más pequeño D	14 - 22 mm

Mango	DIN 6535 HB
para tipo de placas	P16
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	21 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219818
---	--------