

**Garant****Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 27/M8****Datos de pedido**

Número de pedido	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Clase de artículo	21Q

**Descripción****Ejecución:****Realización extra delgada** para el roscado con fresa.**Nota:**La profundidad de tronzado real  $S_{m\acute{a}x}$  se calcula de la siguiente manera:  $(D-d_1) / 2$ .

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

Ø de perforación más pequeño D: 22 - 37 mm

Tamaño de rosca M: M8 mm

para tipo de placas: P26

Ø interior  $d_1$ : 13,6 mmProfundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x}$ : 11,5 mmLongitud de voladizo  $L_1$ : 18 mm**Descripción técnica**

Juego de tornillos de amarre	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	18 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	11,5 mm
Tamaño de rosca M	M8 mm
Longitud total $L_{tot}$	22,6 mm

Ø de perforación más pequeño D	22 - 37 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ø interior d <sub>1</sub>	13,6 mm
para tipo de placas	P26
Ø de broca	16 mm
Profundidad de rosca	18 mm
Refrigeración interior	sí
Material fresa	Con rosca acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219819
---	--------