

Garant**Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
100/8mm**

Datos de pedido

Número de pedido	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Clase de artículo	210

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	113 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø de perforación de asiento	32 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de corte D_c	100 mm
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7