



Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 22/3Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Longitud total L_{tot}	110 mm
Ø de corte D_c	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Longitud de voladizo L_1	26 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	15 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	42 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	38 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,76 grados
Ø D_3	16 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------