

**Garant**

**Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
125/10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214200 125/10
GTIN	4045197131492
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	125 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	138 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Longitud total $L_{tot}$	63 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7