



## Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 24/3Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

### Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Longitud de voladizo $L_1$	29 mm
Ø de corte $D_c$	24 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	17 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	46 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	42 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,67 grados
Ø $D_3$	18 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------