



Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 17/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte D_c : 17 mm

Número de filos Z: 2

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$: 10 mm

Longitud de voladizo L_1 : 23 mm

Longitud total L_{tot} : 100 mm

Ø de mango D_s h6: 16 mm

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ø de corte D_c	17 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Longitud de voladizo L_1	23 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Número de filos Z	2

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	32 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	28 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,15 grados
$\varnothing D_3$	11 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------