



## Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Número de filos Z	7
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\ max.}$	21 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ max.}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ min.}$	47 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\ max.}$	0,55 grados

Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------