



Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2XLmm



Datos de pedido

Número de pedido	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Ø de mango D_s h6	18 mm
Longitud total L_{tot}	170 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Número de filos Z	2
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\ max.}$	13 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ max.}$	38 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ min.}$	34 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\ max.}$	0,88 grados
Ø D_3	14 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------