


Fresa angular de 90° MECX, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 32/8mm

Datos de pedido

Número de pedido	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longitud total L_{tot}	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	8
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,41 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	28 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	61 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	62 mm
Ø D_3	29 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados

Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------