



Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total L_{tot}	130 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Número de filos Z	4
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	25 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	58 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,46 grados
Ø D_3	26 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------