

Garant**Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 11L****Datos de pedido**

Número de pedido	217405 11L
GTIN	4045197216915
Clase de artículo	21Q

Descripción**Ejecución:**

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: no

para tipo de placas: 03

Ø de perforación más pequeño D: 10,6 mm

Ø interior d_1 : 7,4 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$: 1,6 mm

Longitud de voladizo L_1 : 34,2 mm

Longitud total L_{tot} : 74,2 mm

Descripción técnica

Juego de tornillos de amarre	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Ø interior d_1	7,4 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Ø de mango D_s h6	10 mm
Longitud de voladizo L_1	34,2 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	1,6 mm
Ø de perforación más pequeño D	10,6 mm
Longitud total L_{tot}	74,2 mm
para tipo de placas	03

Refrigeración interior	no
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219820
---	--------