

Garant
Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 8

Datos de pedido

Número de pedido	217400 8
GTIN	4045197216861
Clase de artículo	21Q

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

para tipo de placas: 04

Ø de perforación más pequeño D: 7,9 mm

Ø interior d_1 : 7,1 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$: 0,35 mm

Longitud de voladizo L_1 : 17,2 mm

Longitud total L_{tot} : 57,2 mm

Descripción técnica

Ø interior d_1	7,1 mm
Ø de mango D_s h6	10 mm
Ø de perforación más pequeño D	7,9 mm
Juego de tornillos de amarre	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Longitud total L_{tot}	57,2 mm
Longitud de voladizo L_1	17,2 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	0,35 mm
para tipo de placas	04
Material fresa	Acero

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219820
---	--------