

Garant
Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 11

Datos de pedido

Número de pedido	217400 11
GTIN	4045197216878
Clase de artículo	21Q

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: no

para tipo de placas: 03

Ø de perforación más pequeño D: 10,6 mm

Ø interior d_1 : 7,4 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$: 1,6 mm

Longitud de voladizo L_1 : 17,2 mm

Longitud total L_{tot} : 57,2 mm

Descripción técnica

Ejecuciones de mangos	Weldon
Juego de tornillos de amarre	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Longitud de voladizo L_1	17,2 mm
Ø de mango D_s h6	10 mm
Ø interior d_1	7,4 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	1,6 mm
Longitud total L_{tot}	57,2 mm
Ø de perforación más pequeño D	10,6 mm
para tipo de placas	03

Refrigeración interior	no
Material fresa	Acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219820
---	--------