

Garant
Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 11XL

Datos de pedido

Número de pedido	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Clase de artículo	21Q

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 03

Ø de perforación más pequeño D: 10,6 mm

Ø interior d_1 : 8 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$: 1,25 mm

Longitud total L_{tot} : 77,66 mm

Ø de mango D_s h6: 8 mm

Descripción técnica

Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Ø de mango D_s h6	8 mm
Ø interior d_1	8 mm
Ø de perforación más pequeño D	10,6 mm
Longitud total L_{tot}	77,66 mm
Juego de tornillos de amarre	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	1,25 mm
para tipo de placas	03
Refrigeración interior	sí

Profundidad de rosca	40 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219820
---	--------