


Garant**Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Anchura de fresado A: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	217428 4
GTIN	4045197217035
Clase de artículo	21C

Descripción técnica

Anchura de fresado A	4 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	3,45 mm
Clase	HB7720
Ø exterior D	23 mm
Tipo	01
Número de filos Z	3
Tipo de producto	Inserto de corte para fresado circular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	60 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	45 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	35 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	100 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		