

**Garant**
**Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 20L**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217405 20L
GTIN	4045197216939
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Ejecución:**

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 02

Ø de perforación más pequeño D: 17,5 mm

Ø interior  $d_1$ : 12,2 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x.}$ : 2,6 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 63,7 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 108,7 mm

**Descripción técnica**

Ø de perforación más pequeño D	17,5 mm
Ø interior $d_1$	12,2 mm
Ø de mango $D_s$ h6	12 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Longitud total $L_{tot}$	108,7 mm
Juego de tornillos de amarre	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	2,6 mm
Longitud de voladizo $L_1$	63,7 mm
para tipo de placas	02

Refrigeración interior	sí
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219821
---	--------