

Garant
Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 20

Datos de pedido

Número de pedido	217400 20
GTIN	4045197216885
Clase de artículo	21Q

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 02

Ø de perforación más pequeño D: 17,5 mm

Ø interior d_1 : 12,2 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$: 2,6 mm

Longitud de voladizo L_1 : 28,7 mm

Longitud total L_{tot} : 74,05 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	28,7 mm
Ø interior d_1	12,2 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Longitud total L_{tot}	74,05 mm
Ø de mango D_5 h6	12 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	2,6 mm
Juego de tornillos de amarre	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø de perforación más pequeño D	17,5 mm
para tipo de placas	02

Refrigeración interior	sí
Material fresa	Acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219821
---	--------